



仕 様 書

品 名	かる〜いホン サイレン音付
品 番	TD-503R

項 目 名	仕 様
使 用 乾 電 池	R6PU (単3形 黒マンガン) / LR6 (単3形 アルカリ) 4本
定 格 出 力	4.5W
最 大 出 力	6W
周 波 数 特 性	500Hz～5kHz (ピークより-26dB 以内)
サイレン周波数	500Hz～1kHz、繰り返し周期 5秒
通 達 距 離	音声：約 160m(JEITA)、サイレン：約 250m(JEITA)
電 池 持 続 時 間	音声：約 13時間(JEITA)、サイレン：約 70分(JEITA) ※
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP66 (JIS C 0920 に準拠する)
耐 衝 撃 性	高さ 2.5m から合板に製品を 26 方向から落下させる試験をクリア (米国 MIL-STD-810F Method 516.5-Shock を参考に策定した当社独自規格に準拠)
表 示	LED 表示 (赤) : 点滅したら、電池を交換してください
機 能	音量つまみ： つまみを回して音量を調整します(サイレンの音量は変わりません) トークスイッチ： スイッチを押すと電源が入り、離すと切れます 話す時だけスイッチを押します サイレンスイッチ： ボタンを押すとサイレンが鳴り、もう一度ボタンを押すまで鳴り続 けます (ボタンを押す毎にスイッチが入/切します) サイレンが鳴っている間は拡声できません
外 装	ホーンマウス (ASA 樹脂) : 7.5R4/14 近似色 レッド ボデー (ASA 樹脂) : 7.5R4/14 近似色 レッド ハンドル (ASA 樹脂) : N1 近似色 ブラック
外 形 寸 法	口径 約 φ109mm 全長 約 228mm 高さ 約 205mm
質 量	約 400g (乾電池を除く)
付 属 品	取扱説明書(保証書付)
R o H S 指 令	対応

※：アルカリ乾電池での測定

メガホンの電池持続時間は従来 JEITA 規格で規定された黒マンガン乾電池での測定でしたが、規格の改定によりアルカリ乾電池での測定へ変更となりました。(2011年11月改定)

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。