



仕 様 書

| | |
|----|----------------|
| 品名 | かる〜いホン ホイッスル音付 |
| 品番 | TD-504G |

| 項 目 名 | 仕 様 |
|-----------------|---|
| 使 用 乾 電 池 | R6PU (単3形 黒マンガン) / LR6 (単3形 アルカリ) 4本 |
| 定 格 出 力 | 4.5W |
| 最 大 出 力 | 6W |
| 周 波 数 特 性 | 500Hz~5kHz (ピークより-26dB 以内) |
| ホ イ ッ ス ル 周 波 数 | 基本周波数 2.3kHz、変調周波数 18Hz |
| 通 達 距 離 | 音声：約 160m(JEITA)、ホイッスル：約 250m(JEITA) |
| 電 池 持 続 時 間 | 音声：約 13時間(JEITA)、ホイッスル：約 70分(JEITA) ※ |
| 防 塵 ・ 防 水 性 能 | IP66 (JIS C 0920 に準拠する) |
| 耐 衝 撃 性 | 高さ 2.5m から合板に製品を 26 方向から落下させる試験をクリア (米国 MIL-STD-810F Method 516.5-Shock を参考に策定した当社独自規格に準拠) |
| 表 示 | LED 表示 (赤) : 点滅したら、電池を交換してください |
| 機 能 | 音量つまみ： つまみを回して音量を調整します (ホイッスルの音量は変わりません) トークスイッチ： スイッチを押すと電源が入り、離すと切れます 話す時だけスイッチを押します ホイッスルスイッチ： ボタンを押すとホイッスルが鳴り、離すと切れます ホイッスルが鳴っている間は拡声できません |
| 外 装 | ホーンマウス (ASA 樹脂) : 7.5GY8/6 近似色 ライトグリーン ボデー (ASA 樹脂) : 7.5GY8/6 近似色 ライトグリーン ハンドル (ASA 樹脂) : N1 近似色 ブラック |
| 外 形 寸 法 | 口径 約 φ109mm 全長 約 228mm 高さ 約 205mm |
| 質 量 | 約 400g (乾電池を除く) |
| 付 属 品 | 取扱説明書(保証書付) |
| R o H S 指 令 | 対応 |

※：アルカリ乾電池での測定

メガホンの電池持続時間は従来 JEITA 規格で規定された黒マンガン乾電池での測定でしたが、規格の改定によりアルカリ乾電池での測定へ変更となりました。(2011年11月改定)

断りなく改良のため仕様を変更する
場合がありますのでご了承下さい。